


HOLEX**Ronde trekpons, zonder kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 45mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834000 45
GTIN	2050000996566
Artikelklasse	86C

Omschrijving**Uitvoering:**

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Zonder kogeldrukklager.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) met **handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

Stempel-Ø (gat-Ø)	45 mm
Voor te boren gat-Ø	17 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1,75 mm
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	2,5 mm
Sleutelwijdte van drukbout	24 mm
Drukbout	M16×1,5×70
Producttype	Ponggereedschap

Accessoires

Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/70 mm	834060 16/70
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/70 mm	834040 16/70