


**HOLEX****Ronde trekpons, zonder kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 47mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834000 47
GTIN	2050000996573
Artikelklasse	86C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

**Zonder** kogeldrukklager.

**Toepassing:**

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

**Bediening:**

a) met **schroefsleutel**.

B) met **handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

**Opmerking:**

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

## Technische beschrijving

Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430	Pg36
Stempel-Ø (gat-Ø)	47 mm
Sleutelwijdte van drukbout	30 mm
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	3 mm
Voor te boren gat-Ø	21 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	2 mm
Drukbout	M20×1,5×70
Producttype	Ponggereedschap

---

## Accessoires

Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/70 mm	834040 20/70
Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/70 mm	834060 20/70