


Garant**VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1293 7
GTIN	4045197990853
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**. Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Als nr. 202293.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	8 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Snijlengte L _c	16 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,05 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	27 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Vrijloop-Ø D ₁	6,8 mm

Spiraalhoek	45 graden
Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	7 mm
Totale lengte L	63 mm
Aantal tanden Z	3
Schachtvorm	HB
Hoekfasehoek	45 graden
Inhoud	5
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	280 m/min	N
Aluminium $> 10\% \text{ Si}$	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal $< 500 \text{ N/mm}^2$	geschikt	120 m/min	P
Staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	geschikt	110 m/min	P
Staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	geschikt	100 m/min	P
Staal $< 1100 \text{ N/mm}^2$	geschikt	70 m/min	P
Staal $< 1400 \text{ N/mm}^2$	beperkt geschikt	60 m/min	P
RVS $< 900 \text{ N/mm}^2$	geschikt	70 m/min	M
RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	beperkt geschikt	50 m/min	M
GG(G)	geschikt	90 m/min	K

Uni	geschikt
nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	geschikt

Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 7 mm

202293 7