


Garant**VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	201307 10
GTIN	4045197930194
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 2

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HE met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 22 mm

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop: 32 mm

Vrijloop-Ø D_1 : 9,8 mm

Totale lengte L: 72 mm

Schacht-Ø D_s : 10 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Snijlengte L_c	22 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Totale lengte L	72 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Schacht	DIN 6535 HE met h6

Spiraalhoek	30 graden
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Aantal tanden Z	2
Vrijloop-Ø D_1	9,8 mm
Snijkant-Ø D_c	10 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Schachtvorm	HB
Schacht-Ø D_s	10 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	32 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees