



Meetskloctestplaats UMP3, Type: UMP3



Bestelgegevens

Bestelnummer	439551 UMP3
GTIN	2050002081048
Artikelklasse	40N

Omschrijving

Uitvoering:

De universele meetskloctestplaats UMP3 is bijzonder geschikt voor snel en betrouwbaar kalibreren van analoge en digitale meetsklokken. Dankzij het motoraangedreven 30 mm positioneringselement kan een meetsklok in een handomdraai eenvoudig en betrouwbaar worden gekalibreerd. De in het separate besturingshuis geïntegreerde weergave functioneert tegelijkertijd als interface voor bovengeschikte software, die alle meetwaarden overbrengt naar een reeds geconfigureerd testrapport.

Voordeel:

- **Eenvoudige bediening dankzij motoraangedreven positioneringselement met geïntegreerd meetwaardesysteem.**
- **Flexibele plaatsing op de werkplek dankzij separate besturings- en afleesunit UMPmotion.**
- **Zeer fijngevoelig positioneren van het positioneringselement door handwiel voor grove en fijne instelling.**
- **Hoge herhalingsnauwkeurigheid door aanhouden van het Abbe-comparatorprincipe.**
- **Gebruikersvriendelijk en naar keuze rechts- of linkshandige bediening.**
- **Flexibel dankzij veelzijdige accessoires.**

Toepassing:

Voor de handmatige controle van:

- **Analoge en digitale meetklokken**
- **Fijnmeetklokken**
- **Zwenktasters**
- **Inductieve tasters**

Technische beschrijving

Hysteresis	0,15 µm
Gewicht	18 kg
Meetbereik	30 mm
Resolutie	0,1 µm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm)	$0,08 + 1 \times 10^{-6} \times L \text{ µm}$
Herhalingsnauwkeurigheid	0,1 µm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Kalibratie- en justersysteem