



Meetsysteem voor rechtheidsmetingen ProLine, Type: 100



Bestelgegevens

Bestelnummer	467577 100
GTIN	2050002078185
Artikelklasse	40N

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst eenvoudige meting van rechtheden, vlakheden en rechte hoeken met een nauwkeurigheid van maximaal 0,001 mm! Snelle opbouw, een betrouwbare meting en een kant-en-klare pdf-rapportage of een gegevensexport ronden de pakketten af. Hierdoor kan de haaksheid van assen binnen 10 minuten worden gemeten en gerapporteerd. De meetpakketten worden afhankelijk van de toepassing samengesteld.

Voordeel:

- **Draadloze communicatie en meting**
- **Klein, transporteerbaar, vervangt het granieten blok**
- **Geautomatiseerde inrichting van de laser**
- **Zelfkalibratie van de laser**
- **Complete machinemetende en kalibratie volgens DIN ISO met documentatie**
- **Livewaarden voor directe correctie van de machine**
- **Combineerbaar met de µLevel voor gelijktijdige rolhoekmeting**

Levering:

Laser T250 met netadapter en bevestigingsadapter, laserontvanger R540 met draadloze overdracht, ProLine V4 software, koffer.

Technische beschrijving

Resolutie (ontvanger)	0,0001 mm
Nauwkeurigheid (ontvanger)	0,001 mm
Meetbereik	30 m
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Lasernivelleerapparaat