

**Sleuf- / plaatschaar, Type: 723031****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078102 723031
GTIN	4014586874661
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:
Sleufschaar.**

- Vervormingsvrije snede.
- Open snijkop voor optimaal zicht op de snede.
- QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder sleutel wisselen van messen zonder instelwerkzaamheden.

Technische beschrijving

Wattage	350 W
Snede breedte	5 mm
Fabrikantnummer	BSS 1.6 CE
Gewicht	1,4 kg
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm ²	0,8 mm
Aantal pendelbewegingen	3800 min ⁻¹
Radius kleinst mogelijke curve	90 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Zaagsnelheid	6 - 10 m/min

Kabellengte	5 m
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm ²	1,6 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Schaar