

**Pons met splijstempel, met kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834160 12,5
GTIN	2050001756435
Artikelklasse	86C

Omschrijving**Uitvoering:**

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Met kogeldrukklager en splijstempel waarmee het stansafval in 3 delen wordt gesneden. Het afvalmateriaal valt hierdoor moeiteloos uit de matrijs.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) **met handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

Sleutelwijdte van drukbout	Binnenzeskant maat 5 mm
Stempel-Ø (gat-Ø)	12,5 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1 mm
Drukbout	M6×30
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430	Pg7
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	1,5 mm
Voor te boren gat-Ø	7 mm
Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423	M12×1,5
Producttype	Ponggereedschap

Accessoires

Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 6/30 mm	834040 6/30
---	-------------