

**Ronde trekpons, met kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 70mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834100 70
GTIN	2050001002648
Artikelklasse	86C

Omschrijving**Uitvoering:**

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Met kogeldrukklager = voor lichtere bediening met schroefsleutel. Door reductie van de wrijving tussen pons en schroef is een geringere krachtsinspanning vereist.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) **met handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

Voor materiaaldikte (plaat St 37)	3 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	2 mm
Drukbout	M 20×1,5×90
Sleutelwijdte van drukbout	30 mm
Voor te boren gat-Ø	21 mm
Stempel-Ø (gat-Ø)	70 mm
Producttype	Ponggereedschap

Accessoires

Ronde trekpons, zonder kogeldruklager Stempel-Ø (gat-Ø) 70 mm	834000 70
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/90 mm	834040 20/90
Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/90 mm	834060 20/90