


HOLEX**Ronde trekpons, met kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834100 35
GTIN	2050001002570
Artikelklasse	86C

Omschrijving**Uitvoering:**

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Met kogeldrukklager = voor lichtere bediening met schroefsleutel. Door reductie van de wrijving tussen pons en schroef is een geringere krachtsinspanning vereist.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) **met handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

Drukbout	M16×1,5×55
Sleutelwijdte van drukbout	24 mm
Stempel-Ø (gat-Ø)	35 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1,75 mm
Voor te boren gat-Ø	17 mm
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	2,5 mm
Producttype	Ponggereedschap

Accessoires

Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/55 mm	834060 16/55
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/55 mm	834040 16/55
Ronde trekpons, zonder kogeldruklager Stempel-Ø (gat-Ø) 35 mm	834000 35