

**Platformwagen, Type: 3100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919808 3100
GTIN	4017976031002
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame van stalen buis, met neerklapbare beugel, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling).
Plateau uit plaatstaal geperst, met opgelijmde antisliplaag. Rubberbanden.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte ingeklapt	240 mm
Gewicht	12,5 kg
Laadvlakhoogte	150 mm
Type	3100
Wiel-Ø	100 mm

Diepte ingeklapt	495 mm
Maximale belastbaarheid	150 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Breedte ingeklapt	760 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakbreedte	740 mm
Materiaal wiel	Massief rubber
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	480 mm
Producttype	Inklapbare wagen