



Schraapstaal met hardmetalen plaat, Mesbreedte: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	837520 25
GTIN	4049002021084
Artikelklasse	86D

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk platstaal met spanmechanisme en **verwisselbare, vierkante hardmetalen schraperplaat**. De hardmetalen plaat is gebruiksklaar geslepen, heeft 4 schraapkanten en kan worden omgekeerd.

Opmerking:

Schraperplaten nr. 837600 ook geschikt voor elektrische handschrapers.

Technische beschrijving

Mesbreedte	25 mm
Aantal snijkanten Z	4
totale lengte	450 mm
Grootte van de HM-plaat	25×25×2 mm
Uitvoering handgreep	Houten handvat gelakt
Materiaal handgreep	Hout
Materiaal kling	HM
Producttype	Schraper

Accessoires

Reserve-HM-schraperplaat Mesbreedte 25 mm	837600 25
---	-----------