

**Platformwagen, Type: 2503****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919800 2503
GTIN	4017976025032
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Norm	EN 1757-3
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlaktbreedte	1200 mm
Breedte	1325 mm
Type	2503

Hoogte	990 mm
Laadvlakhoogte	270 mm
Materiaal wiel	TPE
Gewicht	35 kg
Wiel-Ø	200 mm
Belastbaarheid	600 kg
Diepte	809 mm
Laadvlakdiepte	800 mm
Producttype	Platformwagen