


Garant**Draai-wisselplaat DC.T 11T304, voor nabewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260359 HB7410-1
GTIN	4045197937810
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7410-1
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	Ti
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	TAS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 90 m/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien