

Garant

GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees wijde steek, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/5mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215966 50/5
GTIN	4045197940025
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	22 mm
Aantal snijkanten Z	5
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	8 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2