

Garant
GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees smalle steek, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	215962 20/3
GTIN	4045197939982
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	28 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Opnamedraad M	M10
Aantal snijkanten Z	3
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Ø D_2	18,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	8 mm
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP