

Garant
**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees,
Weldonschacht, Ø D / Zeff: 25/2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Artikelklasse	210

Technische beschrijving

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
Totale lengte L_{totaal}	112 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Afkoppellengte L_1	54 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	39 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Aantal wisselplaten	10
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP