

## Spaanbak met geperforeerde tussenplaat, Bakvolume: 750l



### Bestelgegevens

Bestelnummer	919930 750
GTIN	2050001936769
Artikelklasse	94B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De olie- en waterdichte bak is voorzien van een **geschroefde, geperforeerde plaat over de hele bodem** en een aftapkraan van 1 inch. Hierdoor is de bak **speciaal geschikt voor het verzamelen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.**

De bak met een wanddikte van 3 mm kan comfortabel met een kabel vanaf de heftruckstoel worden gekanteld.

Het basisframe bevat vorkkokers voor de vorkheftruck.

Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden, plaat van de bak rondom voorzien van een randprofiel.

#### Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 **gelakt.**

### Technische beschrijving

Hoogte	680 mm
Stortrand hoogte	495 mm
Aftapkraan uitvoering	Aftapkraan zonder zeef
met vorkkokers	ja

Inwendige afmeting vorkkokers breedte	200 mm
Bakvolume	750 l
Belastbaarheid	1000 kg
Kantelmechanisme	Trekkabel
Breedte	1280 mm
Trekkabel	ja
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	60 mm
Vorkkokers gr. D	60 mm
Gewicht	169 kg
Vorkkokers gr. A	200 mm
oliedicht gelast	ja
Lengte	1440 mm
Vorkkokerafstand B	495 mm
Uitrusting geperforeerde plaat	Geperforeerde tussenplaat
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Producttype	Kiepbak

---

## Accessoires

Wielenset voor spaan- en kiepbakken, polyamide, 4-delig  
Belastbaarheid / wiel 450 kg

919970 450