

**Kiepwagen RAL 5007 met aftapkraan, Bakvolume: 450l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919920 450
GTIN	4017976147024
Artikelklasse	96D

Omschrijving**Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

Callout:

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Vorkkokerafstand B	203 mm
--------------------	--------

Lengte	1374 mm
Vorkkokers gr. D	72 mm
Belastbaarheid	750 kg
Vorkkokers gr. C	603 mm
Bakmaat breedte	669 mm
Aftapkraan uitvoering	Aftapkraan met zeef
Stortrand hoogte met wielen	733 mm
Materiaal wiel	TPE
Trekkabel	nee
Bakvolume	450 l
Hoogte	1072 mm
Bakmaat hoogte	708 mm
Breedte	730 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
oliedicht gelast	ja
Kantelbeveiliging	ja
Aantal wielen	4
Vorkkokers gr. A	194 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	72 mm
met vorkkokers	ja
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	194 mm
Gewicht	83 kg
Bakmaat lengte	1214 mm
Wiel-Ø	200 mm
Kantelmechanisme	handmatig
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Kleur	briljantblauw RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Producttype	Kiepbak

