

Spaanbakwagen met geperforeerde plaat, Bakvolume: 250l



Bestelgegevens

Bestelnummer	919935 250
GTIN	2050001936776
Artikelklasse	94B

Omschrijving

Uitvoering:

De **olie- en waterdichte bak** is geschikt voor **gelijkvloers legen** en is voorzien van een geperforeerde plaat en een aftapkraan.

De container beschikt over vorkkokers en beveiligingen tegen onbedoeld wegglijden en leegkiepen. Inclusief 2 massief rubberen wielen en 1 zwenkwiel met rem.

Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 **gelakt**.

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	1
Aantal wielen	3
Vorkkokers gr. D	55 mm
Belastbaarheid	300 kg
oliedicht gelast	ja
met vorkkokers	ja
Uitrusting geperforeerde plaat	Geperforeerde plaat
Breedte	820 mm

Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	55 mm
Bakvolume	250 l
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	170 mm
Materiaal wiel	Massief rubber
Lengte	1115 mm
gelijkvloers legen	ja
Hoogte	990 mm
Aftapkraan uitvoering	Aftapkraan zonder zeef
Gewicht	77 kg
Vorkkokerafstand B	465 mm
Vorkkokers gr. A	170 mm
Stortrand hoogte met wielen	680 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Nuttige breedte	540 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Producttype	Kiepbak