

Spaanbakwagen met geperforeerde plaat, Bakvolume: 400l



Bestelgegevens

Bestelnummer	919935 400
GTIN	2050001936783
Artikelklasse	94B

Omschrijving

Uitvoering:

De **olie- en waterdichte bak** is geschikt voor **gelijkvloers legen** en is voorzien van een geperforeerde plaat en een aftapkraan.

De container beschikt over vorkkokers en beveiligingen tegen onbedoeld wegglijden en leegkiepen. Inclusief 2 massief rubberen wielen en 1 zwenkwiel met rem.

Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 **gelakt**.

Technische beschrijving

Vorkkokerafstand B	465 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
oliedicht gelast	ja
Uitrusting geperforeerde plaat	Geperforeerde plaat
Materiaal wiel	Massief rubber
Hoogte	1090 mm
Gewicht	93 kg

Breedte	900 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	55 mm
gelijkvloers legen	ja
Stortrand hoogte met wielen	740 mm
Lengte	1320 mm
Belastbaarheid	300 kg
Vorkkokers gr. A	170 mm
Aantal wielen	3
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	1
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	170 mm
Aftapkraan uitvoering met vorkkokers	Aftapkraan zonder zeef ja
Bakvolume	400 l
Vorkkokers gr. D	55 mm
Nuttige breedte	620 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Producttype	Kiepbak