

Garant**DNMG 150608, Soort: HB730-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB730-1 Soort: HB730-1
Spaanbreker: XUM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,2 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 35 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	XUM
Snedecondities	licht onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Soort	HB730-1
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Coating	Nano-PVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien