


Garant**CNMG 120408, Soort: HB730-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	XUM
Hoofdtoepassing	UNI
Soort	HB730-1
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	Nano-PVD

ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien