

Garant**VCMT 070202, Soort: HB7125-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Artikelklasse	211

Omschrijving

VCMT 070202 HB7125-1 Soort: HB7125-1
Spaanbreker: VF
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,4 mm
Voeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 180 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VF
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 180 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,4 mm

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7125-1
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCMT 070202
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien