

Garant
XOMT060310ZZSR, HB4020, Type: ST900


Bestelgegevens

Bestelnummer	212819 ST900
GTIN	4045197942555
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 2 mm

Voeding f_z per tand: 0,8 mm

Plaatdikte S: 3.18 mm

Technische beschrijving

Type	ST900
Voeding f_z per tand	0,8 mm
Hoekradius	1 mm
Plaatdikte S	3.18 mm
ISO-code wisselplaat	XOMT060310ZZSR
Soort	HB4020
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		