

Garant
XOMT060310ZZSR, HB4030, Type: ST1400


Bestelgegevens

Bestelnummer	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 2 mm

Voeding f_z per tand: 0,8 mm

Plaatdikte S: 3.18 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding f_z per tand	0,8 mm
Hoekradius	1 mm
Plaatdikte S	3.18 mm
ISO-code wisselplaat	XOMT060310ZZSR
Soort	HB4030
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		