


Garant
XDMW120516ZDSR, HB4715, Type: HART


Bestelgegevens

Bestelnummer	212891 HART
GTIN	4045197943194
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 3 mm

Voeding f_z per tand: 0,9 mm

Plaatdikte S: 5.56 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,9 mm
Type	HART
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	5.56 mm
ISO-code wisselplaat	XDMW120516ZDSR
Soort	HB4715
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijcanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 50 HRC	geschikt	110 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	80 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	50 m/min	H
GG(G)	beperkt geschikt	200 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		