


**Garant****XDMT090416ZDER, HB4430, Type: TI**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212881 TI
GTIN	4045197943156
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 3 mmVoeding  $f_z$  per tand: 0,6 mm

Plaatdikte S: 4.76 mm

## Technische beschrijving

Type	Ti
Voeding $f_z$ per tand	0,6 mm
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	4.76 mm
ISO-code wisselplaat	XDMT090416ZDER
Soort	HB4430
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p\ max}$	0,7 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1,5 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		