


**Garant**
**XDMT090416ZDSR, HB4030, Type: ST1400**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	212866 ST1400
GTIN	4045197943125
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 3 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 1,1 mm

Plaatdikte S: 4.76 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	1,1 mm
Type	ST400
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	4.76 mm
ISO-code wisselplaat	XDMT090416ZDSR
Soort	HB4030
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1,2 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		