

**Garant****Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 9,7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	114550 9,7
GTIN	4045197021465
Artikelklasse	11B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor **extreem hoge warmtebestendigheid, zeer robuust** door **stabiele kern**.

Met aanslijping vorm C.

**Advies:****Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Nominale Ø D <sub>c</sub>	9,7 mm
Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	87 mm
Voeding f in RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/omw,
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9,7 mm
Totale lengte L	133 mm
Norm	DIN 338
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	72,5 mm
Tophoek	135 graden
Schacht	Cilinderschacht
Coating	TiAlN

Snijmateriaal	HSS Co 8
Spiraelhoek	35 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Spiraalboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	37 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	31 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	10 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	6 m/min	S
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		