

Garant**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 50 kort, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302818 16 |
| GTIN | 4045197944825 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-ER-spanmoer: 16

ER-spansleutel: 16

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 28 mm |
| ER-spansleutel | 16 |
| Reserve-ER-spanmoer | 16 |
| Spanbereik | 0,5 - 10 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 80 mm |
| Voor ER-spantangen | 16 |
| Opname | BT 50 kort |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Spantanghouder |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm | 613300 25 |
|---|-----------|