

**Garant**
**ER-spantanghouder Vorm ADB, vernikkeld, SK 40 A = 70, voor ER-spantangmaat: 16**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	300515 16
GTIN	4045197945815
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met Balluff-chip-boring.

**GARANT –**

- **geluidsarme werking dankzij speciaal bewerkte schachten en fijne balancerings G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **optimale corrosiebescherming door vernikkelde oppervlakken.**
- **maximale spankrachten en nauwkeurigheid door middel van GARANT precisiespanmoer.**

Speciale vernikkeling.

**GARANT –**

- **Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.**
- **Doorgang opgeboord.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

**Levering:**

Inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC  
Spanbereik: 0,5 - 10 mm  
Buiten-Ø D: 28 mm  
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 16  
Reservemoer HOLEX nr. 309580: 16

## Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	16
Reservemoer HOLEX nr. 309580	16
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	16
Buiten-Ø D	28 mm
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Opname	SK 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
---	-----------