

**HALDER****Centreerspaneel met spansegmenten, Type: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370017 7
GTIN	4030618238782
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Voordeel:**

- **Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van  $\pm 0,025$  mm.**
- **Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.**
- **Grote verstelafstanden bij een lage constructie.**
- **Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.**

**Toepassing:**

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

**Materiaal:**

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.

**Technische beschrijving**

$D_{\min}$	46,5 mm
Spankracht	6,5 kN
$h_2$	18,1 mm
$D_{\max}$	54,5 mm

$h_4$	7,5 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm
$d_3 f7$	30 mm
$h_5$	39 mm
Producttype	Installatie-spansysteem