

HALDER**Centreerspanelement met spankogels, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370018 1
GTIN	4030618238898
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Voordeel:**

- **Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van $\pm 0,025$ mm.**
- **Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.**
- **Grote verstelafstanden bij een lage constructie.**
- **Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.**

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.

D_{\min} : 14,5 mm

D_{\max} : 18,5 mm

d_3 f7: 12 mm

$\varnothing d_4$: M4 mm

h_2 : 9,1 mm

h_4 : 5,5 mm

Technische beschrijving

h_2	9,1 mm
h_4	5,5 mm
D_{max}	18,5 mm
Spankracht	3,5 kN
D_{min}	14,5 mm
$\varnothing d_4$	M4 mm
$d_3 f7$	12 mm
h_5	19,7 mm
Producttype	Installatie-spansysteem