


Garant**Meelopende draibankcenter voor wisselinzetstuk, Type: VDI40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320617 VDI40
GTIN	4045197947932
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geveerde uitvoering voor axiale lengtecompensatie tijdens de bewerking.
- Compleet gehard en geslepen. Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625.

Opmerking:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D ₁	12 mm
--------------------------	-------

Geschikt voor kleurcode	K12
Ø d	40 mm
Voor werkstukgewicht	300 kg
Nuttige lengte L ₁	60 mm
Totale lengte L	123 mm
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Behuizings-Ø D	44 mm
Rondloopfout	0,01 mm
Veerweg	3 mm
Opname	VDI 40
Producttype	Centreerpunt