

HALDER**Enkele wigspanbek vlak, Schroefdraad M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370022 M16
GTIN	4030618237709
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Toepassing:**

Door indraaien van de spanschroef bewegen de beide spanbekken naar buiten en drukken ze de werkstukken tegen een vaste aanslag.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, blank. Spanbekken van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd en geslepen.

Opmerking:

Montage in draadgat of met moer voor T-groeven. Horizontaal of verticaal meervoudig spannen mogelijk.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M16
B ₁	56 mm
Lengte	57 - 64 mm
Spankracht	50 kN
Maximaal aanhaalmoment	210 Nm

Hoogte H	34 mm
Producttype	Wigspanner