

**Kernboor HM Snijdiepte 35 mm, Ø DC: 35mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 119000 35 |
| GTIN | 4014586240220 |
| Artikelklasse | 03G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hardmetalen hoogrendement-kernboor met QuickIN-opname.

Totale lengte: 77 mm bij alle boormaten.

T.b.v.:

Snelwisselsysteem voor tijdsbesparende, sleutelloze gereedschapswissel.

Geschikt voor FEIN-kernbooreenheden, met adapter ook voor andere merken. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% – 60% tijdsbesparing.

Levering:

Zonder centreerstift.

Opmerking:

FEIN-kernbooreenheden zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 – werkplaatsbenodigdheden.
Bij gebruik van kernboren 119010 en 119000 is centreerstift 119019 nodig.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|---------|
| Nominale Ø D _c | 35 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Gatzaag |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--|--------------|----------------|----------|
|--|--------------|----------------|----------|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt |
| GG(G) | geschikt |
| CuZn | geschikt |
| Uni | geschikt |
| Olie | geschikt |
| nat maximaal | geschikt |
| nat minimaal | beperkt geschikt |
| droog | geschikt |