

**KÄRCHER****Industriële zuiger, Artikelomschrijving producent: IVR-L40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Artikelklasse	07D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Industriële zuiger geschikt voor het opzuigen en scheiden van **koelmiddelen, smeeremulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspanen)**.

- **Compacte constructie en robuust materiaal voor optimaal verrijden.**
- **Maximaal flexibel gebruik en lange levensduur met oliebestendige netkabel.**
- **Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting aan de zuigkop.**

Eenmotorige 1,2 kW industriële zuiger, **opvangbak van 40 liter**.

**Levering:**

Met kantelonderstel en aftapslang met vulhoogte-indicatie. **Zonder accessoires. Geschikte accessoires vindt u onder nr. 078524, 078529 en 078533.**

**Opmerking:**

Een uitvoering met een edelstalen reservoir van 100 liter vindt u onder nr. 078522 gr. IVR-L100DP in onze e-Shop.

**Technische beschrijving**

Lengte	711 mm
Luchtvolumestroom	59 l/s

Inhoud van de bak	40 l
Geluidsproductie	71 dB(A)
Breedte	523 mm
Fabrikantnummer	IVR-L 40/12-1
Stofklasse – zuiger	L
Stofklasse – zuiger	L
Nominale aansluitwijdte	DN50 mm
Wattage	1200 W
Kabellengte	6 m
Hoogte	960 mm
Gewicht	36 kg
Vacuüm	230 mbar
Aantal turbines	1
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Nat- en droogzuiger

## Accessoires

Spanen- en vloeistofzuigassortiment Nominale aansluitwijdte DN40	078529 DN40
Spanenopvangbak voor industriële zuiger Volume 20 l	078524 20
Verloopstuk Nominale aansluitwijdte DN40	078533 DN40