

Garant**CNMM 160624, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160624 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SR
Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7035-1
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Spaanbreker	SR
Hoekradius	2,4 mm

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMM 160624
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien