

Garant**SCMT 120404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120404 HB7020 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Soort	HB7020
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien