

Garant**SCMT 120408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120408 HB7010-1 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,8 mm

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien