

Garant**CNMG 120404 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Spaanbreker	WSS
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien