

**Garant****DNMG 110408 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250655 HB7020
GTIN	4045197948564
Artikelklasse	21G

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Soort	HB7020
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	WSS
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien