

**Garant****WNMG 080408 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251965 HB7020
GTIN	4045197948656
Artikelklasse	21G

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7020
Spaanbreker	WSS
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien