

Garant**WNMG 080412 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	WSS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7020
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijkmanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien