

**Garant****WNMG 060408 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Artikelklasse	21G

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7020
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WSS
Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien