

Garant**CNMG 120408 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,3 - 0,45 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Spaanbreker	WSM
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien