

**Garant****CNMG 120412 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Artikelklasse	21G

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	WSM
Voeding $f$	0,3 - 0,45 mm/omw,
Soort	HB7020
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien