

Garant**WNMG 060408 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,45 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WSM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien