

Garant**DNMG 150608 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250763 HB7020
GTIN	4045197948731
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WSM
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Voeding f	0,3 - 0,45 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien